

Diamantina

Com construção bouclé, esses tecidos trazem maciez, numa textura singular que segue as últimas tendências da moda.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Uso: Indoor	Composição: 99% Poliéster + 1% Elastano	Origem: China
Largura: 200cm	Gramatura: 700 g/m ²	Estilo: Elastano

MARTINDALE 25.000

Martindale é o teste padrão para classificar tecidos e determinar sua adequação para diferentes aplicações. Quanto maior os ciclos suportados, maior é a resistência à abrasão. Consulte a tabela abaixo para os valores referenciais de Martindale conforme aplicação do tecido.

Uso	Estofamento Macio	Estofamento Rígido
Privado	10.000 Martindale	30.000 Martindale
Corporativo	30.000 Martindale	50.000 Martindale
Transporte Público	50.000 Martindale	100.000 Martindale

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



- Lavagem normal na máquina até 30° em ciclo suave;
- Não é permitido o uso de qualquer tipo de alvejante;
- Não pode lavar em tambor rotativo;
- Permitido secar a ferro ou à vapor em temperatura leve;
- Lavagem a seco com solventes à base de hidrocarboneto ou percloroetileno;
- Recomendamos somente lavagem profissional.

DICAS DE CONSERVAÇÃO

1- Aspire o tecido antes da limpeza. Remova qualquer mancha residual escovando-a ou esfregando-a levemente com esponja e água.

2 - Prepare uma solução de 90% água + 10% água sanitária, misturar bem, molhar um pano limpo e seco, e esfregar o tecido em movimentos circulares até retirar a mancha. Repetir se for necessário. Por fim, secar bem com pano seco.

3 - Se necessário limpeza adicional, aplique uma solução de sabão neutro e água. Coloque a solução na área afetada, esfregando-a com esponja ou escova macia. Remova a solução com uma toalha limpa e macia, ou esponja. Enxágue a área afetada para remover completamente a solução de limpeza do tecido. Não se preocupe se a mancha não for removida após a primeira aplicação e remoção. Repita os passos 2 e 3 até que a mancha seja removida.

Para maior durabilidade, evite que seu tecido fique exposto à temperatura externa superior à 50°.

MAIS INFORMAÇÕES



Escaneie o QR Code ao lado, ou toque nele, para acessar blocos 3D, fotos, vídeos e mais informações dessa coleção.